

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Temperaturbereich | -100...350 °C |
| Material | Edelstahl, 1.4404 |
| Umflechtung | Ja |
| Kennzeichnung* | Ja |
| Nennweite (DN) | 20 mm |
| Länge | 100 cm |
| Gewicht, netto | 2,2 kg |
| Anschluss | M30x1,5 |
| Aussendurchmesser | 56 mm |
| maximaler Druck bei 20°C | 6 bar |
| Prüfdruck | 1,25 bar |
| min. Biegeradius | 220 mm |
| Brandverhalten | UL94-HB |

**Bestell-Nr.: 6426****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.

*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -100°C...350°C, PS 6 bar, KW/Jahr